


AEROMAG-KD® HS-O

Артикул-№ 9314



представляет собой суспензию на масляной основе, готовую к использованию, которая идеально подходит для проведения инспекции прямо на месте. Позволяет обнаружить даже самые мелкие трещины.

Общее описание

Применение	Магнитно-порошковая дефектоскопия; флуоресцентная, на масляной основе
Назначение	Суспензия на масляной основе, готовая к использованию. Перед употреблением взболтать !
Стандарты и спецификации	FLUXA®-HS-O отвечает многим требованиям и стандартам магнитно-порошковой дефектоскопии. Дальнейшая сертификация по запросу : DIN EN ISO 9934-2, DIN 54 132, SAE AMS 3046, ASTM E 1444, BS 4069, AS- ME-CODE Sec. V Art. 7; AREVA NP TLV 9017.

Способ применения

- 1) Очистить инспектируемую зону от сильных загрязнений: Удалить жиры и масло очистителем AEROPEN-KD LR-2 или LR-2 (Арт.-No. 9907/9902) и зачистить грубой проволочной щеткой.
- 2) Намагнитить ручным магнитом (например, DEUTROPULS Hand-Yoke, Арт.-No. 3444) и в процессе намагничивания нанести с расстояния 20 см AEROMAG-KD®HS-O. Инспекционное средство должно стечь в течение нескольких минут.
- 3) Затемнить инспектируемую зону и провести контроль под УФ лампой (например, DEUTROFLUX UV-Compact Lamp, Арт.-No. 3814). Дефекты (трещины) хорошо проявляются в виде желто-зеленых флуоресцентных линий.

Свойства

Размер частиц (DIN EN ISO 9934-2)	$D_m = 3,0$ мкм
Коэффициент флуоресценции (DIN EN ISO 9934-2)	7.0 cd/W
Гарантированный срок годности	3 года (при комнатной температуре)

Дополнительная информация

Инспекционный раствор можно проверить с помощью специального испытательного образца с типичными природными трещинами или при помощи специальных эталонных тестовых блоков (например, FLUXA®-testblock, арт.-no. 9803 или MTU-testblock, арт.-no. 6904).

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией в паспорте безопасности.